

## クリーンベンチ（BCMバイオクリーン，非医療産業向）

### 設備説明:

- デジタルディスプレイ制御インターフェース、タッチキー操作、3段階の速度設定。
- UVランプのオン/オフは予約設定、ファン、UVランプ、フィルターの累積稼働時間の表示可能。
- 底部には、使いやすいタンクとドレンバルブを装備。
- 独自の技術である任意位置決め式スライドドア方式を採用。
- 内部気流循環、上部安全排気、フロントウィンドウ操作開口部エアカーテン分離保護システムでより高い安全性。
- テーブルは高品質のステンレス製で、腐食に強く、お手入れ簡単。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできており、耐食性に優れ、キャビネット表面のバクテリアの繁殖を効果的に抑制。
- 片面操作／両面操作、一人／二人操作を選択可能。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- 高品質キャスターとサポートフットにより、柔軟な動きと簡単な固定が可能。
- プレフィルターの交換や清掃をスムーズに行う為の親切設計により、利便性の向上。
- 照明及び滅菌システムのインターロック機能、予備コンセント付き、電源オフ保護機能、安全で便利。
- 各ベンチは、業界標準に基づき工場で行った性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。



### 仕様・規格:

規格/型式	BCM-1000A-II	BCM-1300A-II	BCM-1600A-II
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)		
吹出風速 (m/s)	≥0.3 (調節可能)		
騒音 (dB(A))	≤62		
照度 (Lx)	≥300		
電源	AC220V, 1φ, 50Hz		
電力定格 (W)	500		
重量 (Kg)	220	250	270
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	1000X700X620	1300X700X620	1600X700X620
本体サイズ (WXDXH) (mm)	1160X760X1805	1460X760X1805	1760X760X1805
高効率フィルターの仕様と数量	915X610X50X①	1220X610X69X①	760X610X69X②
排気フィルターの仕様と数量	480X90X50X①	480X150X50X①	480X200X50X①
沈殿菌濃度	≤0.5cfu/皿*0.5h		
適用人数	一人両面	二人両面	二人両面

※予備コンセントを含まず。容量は3A