

## クリーンベンチ（VT分離型）

### 設備説明:

- デジタルディスプレイ制御インターフェース、タッチキー操作、3段階の速度設定。
- UVランプのオン/オフは予約設定、ファン、UVランプ、フィルターの累積稼働時間の表示可能。
- 両面に強化ガラスをはめ込んでいる為、良好な視界性。
- 独自の技術である任意位置決め式スライドドア方式を採用。
- テーブルは高品質のステンレス製で、前面が丸みを帯びており、腐食に強く、お手入れ簡単。衝撃吸収分離機能を搭載。
- 外箱は、アイボリーホワイトの静電塗装を施した高品質の冷間圧延鋼板でできており、耐食性に優れ、キャビネット表面のバクテリアの繁殖を効果的に抑制。
- 流線型で美しい設備形状は、作業エリアの空気の流れを最小限に抑える。
- 高品質キャスターとサポートフットにより、柔軟な動きと簡単な固定が可能。
- プレフィルターの交換や清掃をスムーズに行う為の親切設計により、利便性の向上。
- 照明及び滅菌システムのインターロック機能、予備コンセント付き、電源オフ保護機能、安全で便利。
- 各ベンチは、業界標準に基づき工場で性能試験を行い、全ての医療機器安全要件に適合。



### 仕様・規格:

規格/型式	VT-840K	VT-1300L	VT-840K-U	VT-1300L-U
清浄度	ISO クラス5, クラス100 (アメリカ209E)			
吹出風速(m/s)	≥0.3 (調節可能)			
騒音(dB(A))	≤62			
照度(Lx)	≥300			
電源	AC220V, 1φ, 50Hz			
電力定格(W)	250	500	250	500
重量(Kg)	165	240	165	240
作業空間 (W1XD1XH1) (mm)	680X650X570	1140X650X720	680X650X570	1140X650X720
本体サイズ(WXDH) (mm)	840X825X1625	1300X825X1775	840X825X1625	1300X825X1775
高効率フィルターの 仕様と数量	760X610X50X①	610X610X50X②	760X610X50X①	610X610X50X②
沈殿菌濃度	-		≤0.5cfu/皿*0.5h	
適用人数	一人片面	二人片面	一人片面	二人片面

※予備コンセントを含まず。容量は3A。